

VARIOfit diable à patins

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

Numéro d'article: 202875



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabie à patins

Force 250 kg

diable à patins

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- hauteur x largeur 1305 x 550 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	patins pour escaliers	oui
type de diabie de manutention	diabie à patins	pneumatique	caoutchouc plein
charge	250 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	320 mm	Diamètre de roue	260 mm
profondeur de pelle	250 mm	matériau de jante	plastique
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1305 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	550 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	garantie	12 années
rabattable	non	Poids	21,35 kg

Accessoires

202870		Lisses support pour diabie d'empilage, à accrocher, en acier
202871		Patins glissants pour diabie à patins, en plastique
500327		Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diabie de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, capacité 28 l, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm