

**bott**

## armoire à tiroirs

verso

hauteur x largeur x profondeur 900 x 800 x 550 mm, 7 tiroir(s), avec extension totale

Numéro d'article: 232050



armoire à tiroirs












- hauteur x largeur x profondeur 900 x 800 x 550 mm
- 7 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
- structure en acier
- force par tiroir 75 kg
- avec extension totale
- extension de tiroir 100 %




### Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035





matériau	acier	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
matériau de finition	soudé	surface de corps	
hauteur	900 mm	surface de face avant	
largeur	800 mm	blocage d'extension	non
profondeur	550 mm	Type d'extension	extension totale
nombre de tiroirs	7 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm	Poids	80,107 kg
capacité de charge de tiroir	75 kg		

## Accessoires

232994		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232995		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232996		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232997		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232998		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232999		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233015		couche de mousse, longueur x largeur 800 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233034		Rebord antichute, pour armoire à tiroirs, largeur x profondeur 800 x 550 mm, en noir
233063		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
233068		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
233072		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

233441		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 800 x 550 mm, en multiplis de hêtre avec finition marron
233442		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 800 x 550 mm, en aggloméré avec revêtement en linoléum avec finition gris
233448		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 24 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes