

bacs sur roulettes verrouillables rolltainer®

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1800 x 870 x 682 mm, hauteur utile 1585 mm, rehausse : 3 parois (grillage), 1 porte battante, toit, structure en acier galvanisé en bleu, plateforme en polyéthylène haute pression en semblable à RAL5010 bleu gentiane, avec bandage polypropylène



Numéro d'article: 244004

bacs sur roulettes verrouillables

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 870 x 682 mm
- hauteur utile 1585 mm
- rehausse : 3 parois (grillage), 1 porte battante, toit
- Dimensions adaptées aux bacs norme Europe
- structure en acier galvanisé en bleu
- plateforme en polyéthylène haute pression en semblable à RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage polypropylène

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de plateforme	polyéthylène haute pression
type de chariot	bacs sur roulettes	couleur de la plateforme	semblable à RAL5010 bleu

	verrouillables		gentiane
rehausses	3 parois (grillage), 1 porte battante, toit	matériau de châssis	acier
charge	500 kg	surface de châssis	galvanisé
hauteur	1800 mm	Diamètre de roue	108 mm
longueur	870 mm	pneumatique	polypropylène
largeur	682 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
hauteur utile	1585 mm	norme européenne	oui
Structure de la plateforme	ajourés	Poids	47,5 kg

Accessoires

244006



tablette grillagée, force 150 kg, en treillis, galvanisé en bleu