

jerrycan

hauteur x longueur x largeur 645 x 395 x 350 mm, capacité 60 l, ouverture de remplissage de Ø 57 mm, en polyéthylène, en nature

lot 2 pièce

Numéro d'article: 509687



Jerrycan

jerrycan

- hauteur x longueur x largeur 645 x 395 x 350 mm
- capacité 60 l
- convient pour palettes
- avec autorisation UN-X
- ouverture de remplissage de Ø 57 mm
- en polyéthylène
- en nature
- couvercle à vis
- poignées
- convient pour palettes

Détails techniques

type de récipient	jerrycan	matériau	polyéthylène
norme européenne	non	dispositif de support	poignées
capacité	60 l	couleur	nature
hauteur	645 mm	couvercle	oui
longueur	395 mm	type de couvercle	couvercle à vis

largeur	350 mm	emboîtable	non
convient pour (produit/matériau)	palettes	gerbable	oui
convient pour aliments	oui	possibilité de passage au-dessous	non
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	homologation	UN-X
diamètre d'ouverture	57 mm	Poids	7 kg

Accessoires

509691		Bouchon à robinet, pour jerrycan, diamètre 57 mm
509694		Bec verseur vissable, pour jerrycan avec capacité 60 l

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
528205		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort