

Treston poste de travail ESD

hauteur x largeur x profondeur 650 - 900 x 1800 x 900 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7045 telegriis, 1 tablette

Numéro d'article: 530657



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

Made in Europe

ElectroStatic Discharge



Treston Poste de travail

Modèle ESD
















Treston poste de travail ESD






- hauteur x largeur x profondeur 650 - 900 x 1800 x 900 mm
- force 300 kg
- épaisseur de panneau 25 mm
- élément de base
- panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7045 telegriis
- rehausse : 1 tablette
- 5 années de garantie

Détails techniques











type de meuble	table	tablettes	1 pièce
type de table	poste de travail	matériau de plaque	bois
élément de table	élément de base	surface de plaque	a. revêt. mélaminé
hauteur	650-900 mm	couleur de la plaque	blanc
haute avec rehausses incl.	1080-1550 mm	épaisseur de panneau	25 mm
largeur	1800 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds
profondeur	900 mm	matériau de châssis	acier
charge	300 kg	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur réglable	oui	couleur du châssis	telegris // RAL7045
réglage en hauteur via	Vis à six pans creux	roulant	non
conducteur d'électricité	oui	garantie	5 années
équipement table	1 tablette	Poids	67 kg

Accessoires

231005		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 331 x 44 mm, avec 3 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231006		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231007		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur et 2 raccords CAT6A, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231008		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, Avec 4 prises de courant, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231009		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur, Avec 6 prises de courant, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231010		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 683 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 5 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231011		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 683 x 44 mm, équipé de interrupteur et 2 raccords CAT6A, avec 5 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231012		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 683 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 4 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231013		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 836 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231015		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 836 x 42 mm, équipé de interrupteur et 2 raccords CAT6A, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231016		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 836 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231017		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1400 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231018		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1400 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231019		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1700 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
231020		rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1700 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris

		raccordements USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris
530695		angle de liaison ESD, angle 90 °, largeur x profondeur 1100 x 700 mm, Pour table de travail, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc, forme angulaire
530696		angle de liaison ESD, angle 90 °, largeur x profondeur 1300 x 900 mm, Pour table de travail, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc, forme angulaire
530699		tablette ESD pour table de travail, Pour largeur de table 1800 mm, hauteur x profondeur 25 x 310 mm, en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien coloris blanc
530702		support pour bacs à bec pour table de travail, largeur x profondeur 1800 x 145 mm, inclinaison et hauteur réglables
701075		plaque perforée pour table de travail, hauteur x largeur 750 x 1800 mm, conducteur d'électricité, en acier

Cela s'adapte aussi ...

149676		porte-rouleau de papier, pour plaque de rangement perforée, pour largeur de rouleau 300 mm
205347		bloc tiroirs, hauteur x largeur x profondeur 870 x 605 x 410 mm, 24 tiroir(s), 24 x H x l 82 x 186 mm, tiroirs en rouge
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
525949		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 430 - 570 x 420 x 360 mm, piètement en plastique en noir, avec roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)
658267		poubelle pour matières recyclables, Capacité 1 x 100 l, hauteur x largeur x profondeur 850 x 510 x 530 mm, corps en polypropylène beige, couvercle en polypropylène bleu, soubassement axe rabattable en arrière avec 2 roues en plastique