

fetra transpalette

force 1000 kg, fourche longueur x largeur 1115 x 153 mm, largeur de portée 526 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 65 x 70 mm

Numéro d'article: 999304



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY

fetra Transpalette élévateur avec chariot à dossier

Force 1000 kg

transpalette








- force 1000 kg
- fourche longueur x largeur 1115 x 153 mm
- largeur de portée 526 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm
- galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 65 x 70 mm
- roulettes pivotantes avec freins
- hauteur de levage 830 mm / hauteur abaissée 85 mm
- châssis roulant en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- avec barre de poussée tubulaire
- commande de levage par pédale
- soupape d'abaissement commandable par levier
- avec soupape de protection anti-surcharge
- pistons chromé
- longueur x largeur 1640 x 687 mm

- poids 135 kg
- 2 années de garantie

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	galets de fourche	nylon
type de chariot de levage	chariot élévateur mobile	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
charge	1000 kg	longueur	1640 mm
largeur de portée	526 mm	Largeur totale	687 mm
longueur de fourche	1115 mm	matériau	acier
largeur dents de fourche	153 mm	surface de cadre	finition peinture époxy
commande de levage	manuel/hydraulique	surface de fourches	finition peinture époxy
hauteur de levage (min.)	85 mm	couleur de cadre	gris anthracite // RAL7016
hauteur de levage (max.)	830 mm	couleur des fourches	gris anthracite // RAL7016
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	couleur du plateau roulant	gris anthracite // RAL7016
largeur des roulettes pivotantes	40 mm	surface de plateau roulant	finition peinture époxy
diamètre des roulettes pivotante	150 mm	surface des pistons	chromé
matériau galets de fourche	nylon	garantie	2 années
Largeur de galet de fourche	65 mm	Poids	135 kg
Diamètre de galets de fourche	70 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge

