


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 6446V Handtrekwagen



Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhuizen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Kopwanden aan het platform geschroefd, zijwanden inhangbaar en uitneembaar, met ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm. Laadvlak: lengte - 65 mm, breedte - 5 mm. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Tegen meerprijs uit te voeren met trekkoog.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	1250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	2000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	1000
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	490
<b>Totale lengte (mm)</b>	2350
<b>Totale breedte (mm)</b>	1050
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1480
<b>Wielen</b>	Massief rubber
<b>Wielmaat (mm)</b>	400 x 74
<b>Uitvoering</b>	mit Drahtgitterwänden
<b>Gewicht (kg)</b>	174
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976446004