

## Información sobre productos

# 67 05 160

## Alicates de corte frontal de fuerza

DIN ISO 5748

- Con filos para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano
- Alta capacidad de corte con poco esfuerzo de mano debido a la óptima coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



### Información general

Núm. de artículo	67 05 160
EAN	4003773017936
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	266 g
Dimensiones	160 x 55 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5748
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,5 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,4 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

