

Information produit

83 30 005

Clé serre-tubes en S

DIN 5234

- Mâchoire effilée en forme de S
- Denture orientée dans le sens inverse de la rotation
- Denture trempée par induction
- Serrage sur trois points sur le tube, autobloquante
- Branche en profilé double T
- Bague de fixation imperdable
- Revêtement poudre rouge, mâchoires polies
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	83 30 005
EAN	4003773025221
Pince	revêtement poudre, rouge
Poids	472 g
Dimensions	245 x 41 x 18 mm
Norme	DIN 5234
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Écartement	35 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 1 1/2 pouces
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 35 mm
Capacité pour écrous, ouverture	35 mm
Diamètre intérieur en pouces	Ø 1/2 pouces

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

