

Productinformatie

98 00 14

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchromd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

Algemeen

Artikel-nr.	98 00 14
EAN	4003773019947
gewicht	86 g
Afmetingen	37 x 12 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte l max.	135 mm
Kop diam. a max.	6,5 mm
Kopbreedte b max.	35 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

