

fetra chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 700 x 700 mm, rehausse rambardes, avec 1 caisse, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roues, avec bandage airsur jante plastique

Numéro d'article: 118673



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à timon

Force 200 kg

chariot à timon

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 700 x 700 mm
- rehausse rambardes
- avec 1 caisse
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roues
- avec bandage airsur jante plastique
- moyeu avec roulement à rouleaux
- disposition des roues parallèle
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

norme européenne non

type de chariot	chariot à timon	équipement chariot	1 caisse
charge	200 kg	livraison	démonté
rehausses	rambardes	nombre/type de roulettes	2 roues
longueur de plateau	700 mm	pneumatique	air
largeur de plateau	700 mm	matériau de jante	plastique
matériau de châssis	acier	roulement	roulement à rouleaux
surface de châssis	finition peinture époxy	disposition des roues	parallèle
couleur	bleu brillant // RAL5007	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	10,5 kg
barre directrice	oui		

Accessoires

158793



attelage de remorque pour chariot à timon