

## Hymer staande trap SC 40

trap eenzijdig, 3 treden (incl. bordes), standhoogte 0,65 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 1,37 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 147633



**HYMER**



## Hymer Ladder met treden SC 40

staande trap



- trap eenzijdig
- 3 treden (incl. bordes)
- standhoogte 0,65 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,15 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,37 m
- Verhoogde stabiliteit door hoekverstevingen bij de onderste trede
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- met praktische bak en emmerhaak
- antislip ladderschoenen aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- opgesteld hoogte x breedte 1250 x 415 mm
- gewicht 4 kg

- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	ja
gebruik	eenzijdig	spreidbeveiliging	nee
lengte paal	1,37 m	ladder uitvoering	tweedelig
breedte sokkel	250 mm	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
diepte sokkel	250 mm	opbergbak	ja
werkhoogte	2,15 m	versteving	hoekverstevingen bij de onderste trede
treden aantal	3	oppervlak steel	geëloxeerd
diepte trede	80 mm	ladder voor op de trap	nee
hoogte	1250 mm	onderbouw	antislip ladderschoenen
breedte	415 mm	norm trbs (technische regels voor)	TRBS 2121-2
in-/uitklapbaar	ja	garantie	10 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	4 kg

## Gerelateerde Producten

147610		reserveonderdeel, voor trapladder
147613		reserveonderdeel, voor trapladder
224582		antistatische band, voor ladder