

Rollcart kopwandwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 600 mm,
platform van hout, opbouw 1
kopwand (stalen buizen), constructie
van staal (gelast) met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden

Artikelnummer: 157969



Rollcart Kopwandwagen van buismateriaal

draagvermogen 500 kg

kopwandwagen












- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- laadhoogte 285 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1120 x 600 mm
- platform van hout
- opbouw 1 kopwand (stalen buizen)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	kopwandwagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	500 kg	borgrand	nee

laadhoogte	285 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1000 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	600 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	hout	wiellager	groefkogellager
constructies	1 kopwand (stalen buizen)	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nestbaar	nee	hoogte	990 mm
materiaal onderstel	staal	lengte	1120 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	breedte	600 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	29 kg
materiaal verwerking	gelast		

Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158405		wielenset, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 250 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

158425



laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar