

## Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 700 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 800 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, Waterdicht,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met  
lucht-banden op plaatstaal-velg



Artikelnummer: 158258

## Rollcart Handtrekwagen

### Draagvermogen 700 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 700 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 410 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- stuurkrans kogelgelagerd
- schaarwissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand rechthoekig

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	handtrekwagen	oppervlak platform	antislip
draagvermogen	700 kg	platform uitvoering	Waterdicht

constructies	geen	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte laadvlak	1200 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
breedte laadvlak	800 mm	banden	lucht
laadhoogte	410 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staal/hout	wiellager	wiellager
sturing	stuurkrans kogelgelagerd	wielstand	rechthoekig
stuurstang	ja	type rem	automatische rem
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	rem functie	werkt op de voorwielen
veiligheidsgreep	ja	oppervlak onderstel	m. poedercoating
lengte	1200 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	800 mm	gewicht	62 kg
euronorm	nee		