

verrijdbare PE-opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 25 l, hoogte x diameter 1100 x 670 mm

Artikelnummer: 201330



Vatenwagen

voor vaten

verrijdbare PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 25 l
- hoogte x diameter 1100 x 670 mm
- van hogedruk polyethyleen in zwart
- bak zonder rooster
- 2 zwenk- en 2 bokwielen



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	hogedruk polyethyleen
type opvangbak	verrijdbare PE-opvangbak	kleur	zwart
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	1 x 200 liter vat	constructies	duwbeugel

opvangvolume	25 l	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	1100 mm	verrijdbaar	ja
diameter	670 mm	gewicht	16 kg

Gerelateerde Producten

204892



Deksel, hoogte x diameter 250 x 690 mm

Dit past ook bij ...

200237



oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel

235631



lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm

235787



bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid

235788



bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid

503884



microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen

504444



noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

525756



gevaarsymbool, symbool/tekst: bijtende stoffen, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm

525760



gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm