

VARIOfit **diable à patins**

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

Numéro d'article: 202875



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diable à patins

Force 250 kg





diable à patins

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	matériau de jante	plastique
type de diable de manutention	diable à patins	roulement	roulement à billes
charge	250 kg	poignée de sécurité	oui
largeur de pelle	320 mm	hauteur	1305 mm
profondeur de pelle	250 mm	largeur	570 mm
matériau	acier	Ø de roue	260 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	oui	garantie	12 années
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	21,35 kg

Accessoires

202870		Lisses support pour diable d'empilage, à accrocher, en acier
202871		Patins glissants pour diable à patins, en plastique
500327		Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diable de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm