

Cemo debietmeter voor AdBlue®- trolley

meetbereik 6 - 100 l/min, aansluiting
1" buiten

Artikelnummer: 220843



Cemo debietmeter

debietmeter voor AdBlue®-trolley

- meetbereik 6 - 100 l/min
- aansluiting 1" buiten
- voor de montage aan slang of tappistool
- behuizing van kunststof

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | accessoire | accessoire functie | voor de montage aan slang of tappistool |
| type tankinstallatie | AdBlue®-trolley | materiaal behuizing | kunststof |
| meetbereik | 6-100 l/min | gewicht | 0,5 kg |
| aansluiting | 1" buiten | | |