

Cascoo roulette fixe

force 100 kg, avec bandage polyamide, diamètre 100 mm, moyeu avec palier lisse, jante en polyamide avec fibres de verre, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243594



roulette fixe

- force 100 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 100 mm
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en polyamide avec fibres de verre
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	100 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	longueur de moyeu	42 mm
Ø de roue	100 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm

matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	palier lisse	Poids	0,41 kg