

Krause

ladder-onderdeel

STABILO® Professional

2 treden met profiel, van aluminium

Artikelnummer: 244188



ladder-onderdeel

- 2 treden met profiel
- diepte trede 80 mm
- breedte 900 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- veilig in gebruik door borgbouten
- Tweecomponenten voetdoppen aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 3 kg






- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	diepte	100 mm
laddertype	ladder-onderdeel	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
treden aantal	2	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met profiel	certificering	TÜV getest
diepte trede	80 mm	leuning	nee
hoogte	850 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte	900 mm	veiligheidsbeugel	nee
veiligheidsuitrusting ladder	borgbouten	opbergbak	nee
sport-/dwarsverbinding	gefelsd	garantie	10 jaar
belastbaar tot	150 kg	gewicht	3 kg
onderbouw	Tweecomponenten voetdoppen		

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen