

opzetkast voor locker

4 vakken, vak breedte 300 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 1200 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen



Artikelnummer: 267176



opzetkast voor locker



- 4 vakken
- vak breedte 300 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 1200 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen

Technische details

type kast	opzetkast	doorgangmaat deur (li.)	433 mm
voor kasttype	locker	afsluitbaar	ja
vakken	4 stuks	sluitsysteem	draaigrendel

hoogte	500 mm	materiaal romp	staal
breedte	1200 mm	oppervlak romp	gemoffeld
binnenhoogte	471 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
diepte	500 mm	materiaal front	staal
binnendiepte	477 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	300 mm	kleur voorkant	RDS 110 80 60 viridinegroen
type deur	vleugeldeur	opstelling	wand
deuraanslag	rechts	voor beugelsterkte	6-8 mm
openingshoek deur	110 °	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	gewicht	21,5097 kg

Gerelateerde Producten

272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS