

RAPIDLIFT chariot à plateaux



force 120 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 750 x 480
mm, châssis chromé en RAL5017
bleu signalisation, roues avec
bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 400738

RAPIDLIFT Chariot à plateaux

Force 120 kg

chariot à plateaux

- force 120 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 750 x 480 mm
- hauteur 860 mm
- plateau(x) droit
- châssis chromé en RAL5017 bleu signalisation
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

longueur de plateau	750 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	480 mm	Diamètre de roue	100 mm
hauteur	860 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de plateaux	3 pièce	conducteur d'électricité	non
Hauteurs de plateau mm	140/398/655	rabattable	non
charge	120 kg	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	tôle d'acier	surface	chromé
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	couleur	bleu signalisation // RAL5017
rehausses	aucune	livraison	démonté
matériau	acier	nombre de barres de poussée	2 pièce
norme européenne	non		

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
503397		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 154 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
527618		mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière
532084		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc