

ZARGES escabeau

exécution NL national, accès double face, 2 x 5 marches en tôle striée avec rembourrage (estrade incl.), En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 503480



ZARGES Escabeau standard

Exécution NLDouble accès






escabeau

- exécution NL national
- accès double face
- 2 x 5 marches en tôle striée avec rembourrage (estrade incl.)
- profondeur de marche 80 mm
- connexion marches/lisse riveté
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds antidérapants en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- poids 6,9 kg
- selon DIN EN 131, Loi NL sur le contrôle de la qualité des produits, selon DGUV 208-016 (jadis BGI 694)
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	étrier de sécurité	non
Variante nationale	exécution NL	protection contre l'écartement	oui
matériau	aluminium	exécution échelle	à deux parties
utilisation	double face	bac	non
nombre de marches	2 x 5	surface de longerons	anodisé
type de marche/d'échelon	marches en tôle striée avec rembourrage	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	soubassement	pieds antidérapants
rabattable	oui	norme	DIN EN 131 // Loi NL // DGUV 208-016 (jadis BGI 694)
roulant	non	garantie	10 années
connexion d'échelons/de longeron	riveté	Poids	6,9 kg
équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement		

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE