



Lampe porte-clés ML400R avec fonction boost

Petite mais efficace - marque des points avec une puissance d'éclairage considérable pour une taille compacte !

- minilampe avec LED de 5 watts et quatre niveaux d'éclairage
- boîtier robuste en aluminium (IPX 3 / IK07)
- prise de charge USB-C avec fermeture en caoutchouc
- avec témoin de charge de la batterie
- avec clip de fixation, incl. aimant à l'arrière
- avec miniousqueton & aimant de maintien sur la face inférieure
- incl. câble de charge USB-C
- dans un carton

Caractéristiques techniques :

- flux lumineux : 150 lumens, et jusqu'à 400 lumens en mode boost
- distance d'éclairage : jusqu'à 10 m
- autonomie : 8 heures
- temps de charge : 2,5 heures
- température de couleur : env. 7.200 K (+/- 10%)
- couleur : noir
- poids : 42 g
- dimensions : (L)27,5 x (P)60 x (H)15 mm
- batterie Li-Po rechargeable 3.7 V / 300 mAh / 1,11 Wh

Exemples d'utilisation :

- à fixer sur le trousseau de clés, le sac à dos ou le sac à main
- idéal pour le camping, le jogging, la promenade ou l'atelier
- comme lampe de secours



Lampe porte-clés ML400R




Lampe porte-clés ML400R



Visuel de référence : montre la simplicité de chargement



Visuel de référence : montre la taille



Visuel de référence : montre le produit en utilisation



Visuel de référence : montre le produit en utilisation

Produit	Portée	Flux lumineux	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Lampe porte-clés ML400R	10 m	150 lumens / 400 lumens	noir	1600-0597	18006424