


**Laborkarte (nicht in Europa-Format)**



**RE230-LF**

- Epoxyd FR4 Glasfaser 1,60 mm, einseitig 35 µm CU
- heißverzinkt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 Lochreihen
- 40 x 58 quadratische Lötinseln 2,00 mm<sup>2</sup>
- Lochdurchmesser 1,02 mm (0,40")
- max. Betriebstemperatur 150° C
- Größe 114,30 x 165,10 mm (4,5" x 6,5")