

## Produktinformation

**03 02 160**

### Kombizange

DIN ISO 5746

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	03 02 160
EAN	4003773023203
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	223 g
Abmessungen	160 x 55 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5746
Reach	Nein
RohS	Nein
Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,1 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 10,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0 mm <sup>2</sup>
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

