

VARIOfit Alu-Kufenkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 202890



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Alu-Kufenkarre

Traglast 200 kg




Alu-Kufenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
- Höhe x Breite 1300 x 558 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Luft
Karrentyp	Kufenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	320 mm	Material Felge	Stahlblech
Schaufeltiefe	250 mm	Sicherheitsgriff	ja
Material	Aluminium	Höhe	1300 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	558 mm
klappbar	nein	Garantie	12 Jahre
Treppenkufen	ja	Gewicht	12 kg

Zubehör

202871		Gleitkufen für Kufenkarre, Aus Kunststoff
500327		Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff
521537		Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Vollgummi, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm