

## Hymer Klapptritt

Podest Höhe x Breite x Tiefe 420 x 400 x 300 mm, 2 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest), Plattform aus Guss

Artikelnummer: 219684



## Hymer Klapptritt

Klapptritt




- Podest Höhe x Breite x Tiefe 420 x 400 x 300 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 1,92 m
- 2 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- platzsparend zusammenklappbar
- Sichere Anwendung durch starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Plattform aus Guss
- Gewicht 4 kg
- gemäß DIN EN 14183

### Technische Details

Steigtechnik	Klapptritt	fahrbar	nein
Material Plattform	Guss	Breite Podest	400 mm

Höhe Podest	420 mm	Tiefe Podest	300 mm
Nutzung	einseitig	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	2	Sprossen-/Holmverbindung	verschweißt
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Stufen	Sicherheitsausstattung Leiter	starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Arbeitshöhe	1,92 m	Ablageschale	nein
klappbar	ja	Norm	DIN EN 14183
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar	Gewicht	4 kg
Tiefe Stufen	80 mm		

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz