

Cascoo Lenkrolle mit Feststeller



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Naben Länge 50 mm, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243267

Lenkrolle mit Feststeller

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 125 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Naben Länge 50 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

| | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Fördertechnik | Rollen | elektrisch leitend | nein |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Material Gehäuse | Stahl |
| Bauform | Lenkrolle | Feststeller | Totalfeststeller |
| Bereifung | Polypropylen | Fadenschutz | ja |
| Rad-Ø | 125 mm | Nabenlänge | 50 mm |
| Material Felge | Polypropylen | Schraubloch Abstand | 80/77x60 mm |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Radlager | Schwenklager | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Befestigungselement | Platte | Gewicht | 0,99 kg |