

META

Weitspannregal SPEED-RACK

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2970 x 1704 x 800 mm, Fachlast 500 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 521446



META Weitspannregal SPEED-RACK

Grundregal

Weitspannregal



- Grundfeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 2970 x 1704 x 800 mm
- Feldlast 3000 kg
- Fachlast 500 kg
- Fach Breite x Tiefe 1700 x 800 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit Steckfüßen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück |
| Regaltyp | Weitspannregal | Böden- / Ebenentyp | Stahlpaneele |
| Regalsystem | Stecksystem | Höhenverstellraster Ebene | 50 mm |
| Regalfeld | Grundfeld | Nutzung | beidseitig |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Material | Stahl | Oberfläche Traversen | verzinkt |
| Höhe | 2970 mm | Regal Ausstattung | Böden |
| Breite | 1704 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Tiefe | 800 mm | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Fachlast | 500 kg | Lieferumfang | Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit Steckfüßen und Ebenen gem. Angebot |
| Fachbreite | 1700 mm | Anlieferung | zerlegt |
| Feldlast | 3000 kg | Garantie | 5 Jahre |
| Fachtiefe | 800 mm | Gewicht | 108,306 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150075 |  | Dübelmontage für Weitspannregal, 8 Schrauben + Muttern |
| 520865 |  | Stahlpaneelboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1700 x 800 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |