

Draadloze Easywave ontvanger met 230V-wisselschakelcontact (één kanaal)

05-361

4 jaar
garantie

De draadloze Easywave ontvanger met 230V-wisselschakelcontact (één kanaal) is geschikt voor inbouw en mag enkel worden gebruikt als draadloze Easywave sturing in combinatie met kleine elektrische belastingen. Deze draadloze Easywave ontvanger kan in een van de volgende drie werkingmodes worden geschakeld: twee modes voor de aan-uitfunctie, pulsmode. Je kunt de ontvanger bedienen met zowel draadloze Easywave drukknoppen (410-0000x) als Easywave handzenders.

Technische gegevens

Draadloze Easywave ontvanger met 230V-wisselschakelcontact (één kanaal)

- 230V-wisselschakelcontact (één kanaal)
- drie werkingmodes worden geschakeld: twee modes voor de aan-uitfunctie, pulsmode
- Bediening met zowel draadloze Easywave drukknoppen als Easywave handzenders
- Max. 32 zenders per ontvanger
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Modulatietype: FSK
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 868.3 GHz
- Omgevingstemperatuur: -20 – +60 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Afmetingen (HxBxD): 48 x 48 x 25 mm
- Markering: CE



CE

niko

05-361 - 27-06-2023

Aansluitschema

