

Ray Sokkellamp II



Ray Sokkellamp II Grijs Asymmetrisch 490lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar

Artikelcode: 8246094380
EAN: 5703821177290



Elektrisch

System wattage: 6W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 490lm
Werkzaamheid: 82 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>70
MacAdams factor: SDCM: 4
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Asymmetric
Optiek: Lens

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grijs S/30
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Op oppervlakken of grondanker, Buiten

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 900
Diameter (mm) D: 260
Gewicht (kg) bruto/netto: 12.7 / 12.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 975 x 275 x 300



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 2 9 0