

RJ45 RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 551 1122
Beschreibung	RJ45 RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09455511122

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial [®]
Komponente	Buchse
Beschreibung	RJ45 gewinkelt 2 Ports

Ausführung

Anschlussart	Wellenlötanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsspannung	125 V
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 DUXR2.E254191 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	110
Nettogewicht	11,44 g
Ursprungsland	Taiwan
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140061576
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)