

**LED-Leuchte für den Schaltschrank**

**Typ 7L.43.0.xxx.0x00**

- Lichtstrom 600 Lumen

**Typ 7L.46.0.xxx.0x00**

- Lichtstrom 1200 Lumen

- Befestigung direkt über Magnete oder durch anschraubbare Metallclips
- Niedriger Energieverbrauch
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 5000 K
- Mit Push-In Klemmen für Einzelanschluss
- Mit Steckbuchsen für den Einzelanschluss oder Mehrfachverdrahtung (bis zu 7 Leuchten)
- Design by Minelli - Fossati

**7L.43.0.xxx.0x00**

**NEW 7L.46.0.xxx.0x00**



- 600 Lumen, 6 W
- Ohne EIN-/AUS-Taster oder Bewegungsmelder

- 1200 Lumen, 9 W
- Ohne EIN-/AUS-Taster oder Bewegungsmelder

Abmessungen siehe Seite 10

**Leuchtendaten**

Leuchtmittel LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K

Lichtstrom	lm	600	1200
Lebensdauer	h	60000	
<b>Elektrische Daten</b>			
Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/DC	12...48 - 110...240	
Arbeitsbereich	V AC/DC	9.6...52.8 - 88...264	
Nennstrom bei 230 V AC	mA	39	54
Nennstrom bei 24 V DC	mA	200	300
Nennleistung der Lampe bei 230 V AC	W	6	9
Nennleistung der Lampe bei 24 V DC	W	6	9

**Allgemeine Daten**

Anschlussleitung zur Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> , flexibel mit Push-In oder Steckbuchse
Verbindungsleitung von Lampe zu Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> , flexibel mit Steckbuchse und Stecker
Elektrischer Anschluss	2-polige Steckbuchse
Befestigungsart	Magnet - oder anschraubbare Metallclips
Gehäuse	Kunststoff, transparent
Umgebungstemperatur	°C -30...+55
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

**Zulassungen** (Details auf Anfrage)

