



RE321-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Heißverzinkt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 36 x 55 Lötinseln 2,00 x 2,00 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Steckverbinder 32/64/96-polig DIN 41612 Raster 2,54 mm Bauform C
- Größe 100 x 160 mm