

C2116161

ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. I

Robustes Kunststoffgehäuse, prädestiniert für Elektro- und Elektronikanwendungen. Gehäuseschalen variabel als Ober- und Unterteil verwendbar. In jedem Gehäuseteil Gewinde und Befestigungstürme. Verschraubung außerhalb des Dichtbereichs. Vertiefung von ca. 0,8 mm für den Einsatz von Folientastaturen.

Lieferumfang

2 Gehäuseschalen mit Dichtung, Abdeckstreifen oben und unten, Montage-Set



TECHNISCHE DATEN

Material	ABS (UL 94 HB)
Schutzart	IP 66
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Standards	RoHS konform, REACH konform

Die Schutzartangaben beziehen sich auf Leergehäuse (ohne Modifikationen) unter Einhaltung der Normbedingungen nach EN 60529.

Länge	160 mm
Breite	160 mm
Höhe	90 mm
Platinenlänge Unterteil	120 mm
Platinenbreite Unterteil	145 mm
Platinenlänge Oberteil	120 mm
Platinenbreite Oberteil	145 mm
Folienlänge	122,6 mm
Folienbreite	145,5 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.