



Beschriftungsgerät für den Arbeitsplatz inklusive USB-/Bluetooth-Verbindung

PT-D610BTVP



www.brother.de
www.brother.at

Beschriftungsgerät für Ihren Arbeitsplatz

Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsalltag mit einem professionellen Beschriftungsgerät von Brother. Egal ob in kleineren Büros, im Einzelhandel oder in größeren Unternehmen, das PT-D610BTVP, inklusive Bluetooth-Schnittstelle, ist ein kompaktes, benutzerfreundliches Beschriftungsgerät, welches gestochen scharfe und laminierte Etiketten druckt. Das PT-D610BTVP eignet sich perfekt zur Organisation Ihres Arbeitsplatzes, sei es zur Beschriftung von Ordnern und Mappen, bei der Anlagenverwaltung, zur Erstellung von Namensschildern, der Darstellung von Produktinformationen oder zur Regalbeschriftung in Einzelhandelsgeschäften.



Merkmale:

- Etiketten direkt über die Tastatur, die App iPrint&Label per Mobilgerät oder die Software P-touch Editor am Computer erstellen
- Farbiges und hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Schnelle Druckgeschwindigkeit und automatische Schneideeinheit für höhere Druckvolumen
- Inklusive USB- und Bluetooth-Schnittstelle
- Hohe Druckauflösung für gestochen scharfe Barcodes, Grafiken und Logos in Verbindung mit PC-Nutzung
- Bis zu 99 Vorlagen zum Druck häufig benötigter Etiketten speichern
- Bis zu 24 mm breite Etiketten drucken
- Inklusive Schriftbandkassette, Netzadapter, Transportkoffer und USB-Kabel

Ideal zum Standalone-Einsatz

Mit der integrierten QWERTZ-Tastatur und dem großen grafischen Display mit Druckvorschau, ist das PT-D610BTVP äußerst benutzerfreundlich und ermöglicht ein schnelles Eintippen des Textes, so dass das Gerät komplett autark zum Etikettendruck eingesetzt werden kann.

Erweiterte Funktionen zur Etikettengestaltung

Neben der Standalone-Nutzung kann das Modell auch an den Computer oder das Smartphone angeschlossen werden. Sowohl die App iPrint&Label als auch die PC-Software P-touch Editor bieten viele erweiterte Möglichkeiten hinsichtlich der Gestaltung des Etikettenlayouts. Wählen Sie beispielsweise aus einer Vielzahl von Vorlagen, generieren Sie ein- und zweidimensionale Barcodes oder fügen Sie eigene Logos oder Icons Ihren Etiketten hinzu.

Allgemein

Artikelnummer

PTD610BTVPRG1

Drucktechnologie

Thermotransfer

Tasten

Anzahl: 65

Material: Gummi

Druckauflösung

180 x 180 dpi

180 x 360 dpi (über PC)

Max. Druckhöhe

18 mm

Max.

Druckgeschwindigkeit

30 mm/Sekunde

Schneideeinheit

Automatisch

Tastatur

QWERTZ mit separatem Ziffernblock

Farbe

Schwarz

Display

Größe

80 mm x 30 mm

Typ

Farbiges Grafik-LCD
(320 x 120 Punkte)

Eingabe Text

3 Zeilen à 20 Zeichen

Ansicht

Reale Etikettenansicht,
Druckvorschau

Hintergrundbeleuchtung

Ja

Konnektivität

USB

Ja (Micro)

Bluetooth

Version 5.0

Funktionen

Arbeitsspeicher pro Etikett

280 Zeichen

Speicherplätze

99

Einstellbare Etikettenlänge

30-300 mm

Einstellbare Etikettenlänge

30-300 mm

Spiegeldruck

Ja

Vertikaldruck

Ja (normal und fett)

Barcodes

9

22 (über PC-Software)

Max. Anzahl Zeilen

7 (mit 24 mm Band)

Kein Limit (über PC-Software)

Max. Anzahl Blöcke

5

Mehrfachausdruck

1-99

Nummerierung

1-99

Randeinstellungen

Großer Rand, Kleiner Rand, Kettendruck, Kein Schnitt, Spezialband

Tab-Funktion

Ja

Kabelmarkierung

Ja (Fähnchen und Umwicklung)

Etiketten-gestaltung

Autoformate

175

Zeichen/Symbole

1108/900

Akzentbuchstaben

146

Schriftarten

17 (Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic, Istanbul, Dortmund, CopperplateTMed)

Schriftstile

12 (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv + Fett, Kursiv + Umriss, Kursiv + Schatten 1, Kursiv + Schatten 2, Unterstreichen + Kursiv, Unterstreichen + Fett + Kursiv)

Schriftgrößen

8 (Auto / 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 Punkt)

Linien

Unterstreichen (normal und fett), Ausstreichen

Schriftbreiten

5 (x 1, x 1/2, x 2/3, x 3/2, x 2)

Textausrichtung

Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz

Rahmen

160

Textattribute einstellen

Gesamtes Etikett, zeilenweise

Software und App Kompatibilität

Software
P-touch Editor
für Windows

App
Brother iPrint&Label
für iOS & Android

Betriebssysteme

Computer
Windows 8.1 / 10 / 11
Mac OS 10.15 / 11 / 12

Mobilgerät
Android 8 / 9 / 10 / 11 / 12
iOS 14 / 15

Verbrauchs- material

TZe-Schriftbänder
3,5/6/9/12/18/24 mm

Stromversorgung

Batterien
6 x AA Alkaline (LR6) oder
6 x AA wiederaufladbar (HR6)
(beide nicht enthalten)

Netzadapter
AD-E001A

Automatische Abschaltung
Netzadapter
(Aus / 1 Std. / 2 Std. / 4 Std. / 8 Std.)
AA-Batterien
(5 Min. / 10 Min. / 30 Min.)

Sonstiges

Sprachen
20 (Englisch, Deutsch,
Französisch, Spanisch,
Portugiesisch, Portugiesisch
(Brasilien), Italienisch,
Niederländisch, Dänisch,
Norwegisch, Schwedisch,
Finnisch, Ungarisch,
Tschechisch, Polnisch,
Rumänisch, Slowenisch,
Slowakisch, Kroatisch,
Türkisch)

Gewicht
0,99 kg (nur Gerät)
3,10 kg

Abmessungen (BxTxH)
202 mm x 199 mm x 87 mm
(nur Gerät)
329 mm x 355 mm x 147 mm

Lieferumfang

- Beschriftungsgerät
- Netzadapter
- USB-Kabel
- 24 mm laminiertes Schriftband
(schwarz auf weiß, 4 m lang)
- Transportkoffer



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

brother
at your side