

**Sicherheits-Verbindungsleitung**

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm<sup>2</sup>
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- die Griffhülsen bestehen aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung** und Verbesserung **unseres** erfolgreichen Key-Produktes **VSFK 6000**

Best.-Nr. VSFK 8700 / 2.5 / ..(Länge) / .. (Farbe)



- Leitung 2,5 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (UL94-V2)
- **Farben** siehe Tabelle

**Safety connecting lead**

- 2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double insulated PVC cable 2.5 mm<sup>2</sup>
- slim design - grid dimension 10 mm
- the sleeves are composed of UL-listed material
- **further development** and improvement **of our** successful Key-product **VSFK 6000**

Order No. VSFK 8700 / 2.5 / ..(length) / .. (colour)

- cable 2.5 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (UL94-V2)
- **colours** see table



Ø 4 mm Sicherheit Ø 4 mm safety

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1) 15)</sup>	VSFK 8700 / 2.5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. <sup>1) 15)</sup>	VSFK 8700 / 2.5 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben <sup>6)</sup>	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb	colours <sup>6)</sup>	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	2,5 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert	cable	2.5 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ	transition resistance <sup>4)</sup>	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	1000 V CAT III	rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V CAT III
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	32 A	rated current <sup>2)</sup>	32 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Leitungslänge

<sup>6)</sup> bei Farbe grüngelb: grüngelbe Leitung und grüne Gehäuse

<sup>15)</sup> bleifreie Ausführung auf Anfrage

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

<sup>4)</sup> depending on cable length

<sup>6)</sup> at colour green-yellow: lead green-yellow and sleeves green

<sup>15)</sup> lead-free alternative on request