



# Schalldämpfer U-3/4

Teilenummer: 2311

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	15.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldruckpegel	83 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	83 g
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform