

ARTIKELNUMMER: UCFL204

Part Number:


BESCHREIBUNG: Zweiloch-Flanschlagereinheit, Graugußgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring
Description: two-bolt flanged housing units, cast iron steel housing, grub screws in inner ring

TECHNISCHE DATEN

Technical data

ABMESSUNGEN: METRISCH (mm)
Dimensions: Metric (mm)

d: 20,00
a: 113,00
e: 90,00
i: 15,00
g: 11,00
l: 25,50
s: 12,00
b: 60,00
Z: 33,30
Bi: 31,00
n: 12,70
Fußloch: M10
Bolt:



Gewicht: 0,40 kg
Weight:

Farbe Gehäuse: Schwarzgrau matt (RAL 7021)
Colour housing: Blackgray dull (RAL 7021)

MATERIAL:
Material:

Spannlager: 100CR6
Bearing insert:

Gehäuse: GG20
Housing:

Schmierung: Lithium Seifenfett -30°C bis +120°C
Lubrication: Lithium soap grease -30°C to +120°C

STATISTISCHE ANGABEN:
Statistic specification:

CONRAD ARTIKEL-NR.: 197022
Conrad part number:

ZOLL-TARIF-NR.: 84832000
Customs tariff number:

Lagergehäuse mit eingebautem Wälzlager
Bearing housing with incorporated ball or roller bearing