

**Kupplung**

- mit Lötanschluss bis 0,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

**Best.-Nr. KU 92 L Ni / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
- für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm<sup>2</sup>
- für Leitungsdurchmesser bis 2 mm
- **Farben** siehe Tabelle

**Best.-Nr. KU 92 L Au / ..(Farbe)**

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

**Coupler**


- with solder terminal for cables up to 0.5 mm<sup>2</sup>
- with sleeve, unassembled

**Order No. KU 92 L Ni / ..(colour)**

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve **TPE (Evoprene)**
- for wire cross-section up to 0.5 mm<sup>2</sup>
- for cable diameter up to 2 mm
- **colours** see table

**Order No. KU 92 L Au / ..(colour)**

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table



**Kupplung**

- beidseitiger Steckanschluss
- in Isolierhülse

**Best.-Nr. KU 320 / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **Messing blank**
- Isolierhülse **Polystyrol**
- **Farben** siehe Tabelle

**Coupler**

- socket terminal on both sides
- with insulation

**Order No. KU 320 / ..(colour)**

- contact part **brass**
- insulation **Polystyrol**
- **colours** see table

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	KU 92 L Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	KU 320 / ..(Farbe) Kontaktteile Messing blank
	KU 92 L Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, violett, weiß, braun	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Technische Daten		
Anschluss	löten bis 0,5 mm <sup>2</sup>	2 x Steckbuchse
Griffhülse für Leitung	Ø 2 mm	-
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	3 mΩ / 2 mΩ	3 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -30 °C bis +110 °C	von -10 °C bis +70 °C

General information		
Order No. <sup>1)</sup>	KU 92 L Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated	KU 320 / ..(colour) contact parts brass
	KU 92 L Au / ..(colour) contact parts gold-plated	
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, purple, white, brown	black, red, blue, yellow, green
Technical data		
terminal	solder up to 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x inline socket
sleeve for cable	Ø 2 mm	-
transition resistance <sup>4)</sup>	3 mΩ / 2 mΩ	3 mΩ
rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	
rated current <sup>2)</sup>	10 A	16 A
operating temperature	from -30 °C to +110 °C	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Kontaktfläche

<sup>1)</sup> other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

<sup>4)</sup> depending on contact plating