

UTE 4100 & UTE 4800 – bewährte Performance, neues Design

Jetzt
verfügbar in
55 x 55 mm
für alle gängigen
Schalter-
programme





Unsere neuen **UTE 4100** und **4800 Modelle** zeigen sich als wahre Energiesparwunder: die einstellbaren Zeitprogramme und die praktische Optimum-Start-Funktion garantieren eine optimale Nutzung der Energie.

Erhältlich als **Raum (R)-**, **Fußboden (F)-** oder **Heizen/Kühlen (Rw)-Variante** im Format 55 x 55 mm sowie in den Farben RAL 9010 oder RAL 9016.



www.eberle.de/ute-4100_4800


Ihre Vorteile:

-  **Flexibel** – einstellbare Zeitprogramme
-  **Energieeffizient** – Optimum-Start-Funktion
-  **Transparent** – Energieverbrauchsanzeige
-  **Vielseitig** – Heizen-/Kühlen Anwendung
-  **Einfache Installation** – programmierbar über Displaymenü und bei abgenommenem Bedienteil
-  **Digital** – optimal ablesbares Display mit Hinterleuchtung

Für jeden Fall die richtige Lösung

R-Variante

UTE 4100/4800-R regelt die Raumtemperatur in Verbindung mit Stellantrieben bei Fußboden- und Konvektorheizungen sowie bei Öl- oder Gaswasserheizungen, Umwälzpumpen, Elektroheizgeräten und Kühlgeräten – ein praktischer Allrounder.



F-Variante

UTE 4100/4800-F mit integriertem Fernfühler ist die perfekte Lösung für elektrische Fußbodentemperiersysteme und Fußbodendirektheizungen – für ein Klima zum Wohlfühlen.



Rw-Variante

UTE 4100/4800-Rw in Verbindung mit Stellantrieben bei Fußbodenheizungen regelt die Raumtemperatur mittels eines Wechslerausgangs (Heizen/Kühlen Umschaltung) – ideal im Zusammenspiel mit Wärmepumpen.



In Kombination unschlagbar

UTE 4100/4800-Rw kombiniert mit der 6-Kanal Klemmleiste EV 230 H/K eignet sich besonders zum Heizen/Kühlen. Auch die reine Verwendung zum Kühlen oder Heizen ist mit diesem Duo möglich. Der C/O-Eingang der Klemmleiste unterstützt in Verbindung mit einer Wärmepumpe die automatische Umschaltung zwischen Heizen/Kühlen.

	Bezeichnung	Artikelnummer	Hygrostateingang	Pumpenlogik
6 Kanal Klemmleiste 230 V AC	EV 230 H/K-Hyg	0101C0141500	▪	
6 Kanal Klemmleiste 230 V AC	EV 230 H/K-PL	0101B0141500		▪

UTE 4100 – die Eco-Lösung

Ohne Uhrenfunktion (nicht programmierbare Schaltzeiten)



UTE 4100-R

- Format: 55 x 55 mm
- Polarweiß* glänzend
- Aktivweiß** glänzend
- Regelung der Raumtemperatur
- Einstellung der Temperatur 5 ... 30 °C in 0,5 °C Schritten
- Anzeige 0,1 °C Schritte
- Ausgang Schließer 10(4) A




UTE 4100-F

- Format: 55 x 55 mm
- Polarweiß* glänzend
- Aktivweiß** glänzend
- Regelung elektrischer Fußbodentemperiersysteme
- Ausgang Schließer 16(4) A
- Mit Lastunterbrechung nach EN 50559
- inkl. Fernfühler F 193 720



UTE 4100-Rw

- Format: 55 x 55 mm
- Polarweiß* glänzend
- Aktivweiß** glänzend
- Regelung Raumtemperatur
- Einstellung der Temperatur 5...30 °C in 0,5 °C Schritten
- Anzeige 0,1 °C Schritte
- Ausgang Wechsler, Heizen 5(2)A, Kühlen 1(1)A



Schaltbilddarstellung UTE 4100-Rw

UTE 4100 – auf einen Blick


- Nennspannung: AC 230V
- Hinterleuchtung weiß
- Einzeilige Textanzeige zur vereinfachten Bedienung
- Hintergrundbeleuchtung (aus, dauernd, nur nach Tastendruck)
- Einfache Umschaltung zwischen 2 Temperaturen (z. B. Komfort- und Absenktemperatur)
- ECO-Eingang zur Aktivierung einer frei einstellbaren Temperatur z. B. zur Nachtabsenkung
- Auch programmierbar bei abgenommenem Bedienteil
- Abschaltfunktion, Taste Menu für 10 Sek. drücken
- Kurzzeit-Timer (Party) für stundenweise Änderung der Temperatur
- Energieverbrauchsanzeige (Einschaltzeit * Kosten) für die letzten 2 Tage, letzte Woche, Monat oder Jahr (hauptsächlich für Elektroheizung)
- Frostschutz
- Einstellbereich der Temperatur begrenzbar
- Temperaturanzeige an lokale Verhältnisse anpassbar
- Unbefugtersicherung
- Bediener-sprachen einstellbar
- Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt
- Anpassung an Ventile stromlos offen
- Heizen oder Kühlen einstellbar
- Ventilschutz (bei R-Variante)

	Bezeichnung	Artikelnummer	Raumregler	Fussbodenregler
UTE 4100 F Polarweiß glänzend	UTE 4100-F-RAL9010-G-55	527816455504		10...40 °C
UTE 4100 F Aktivweiß glänzend	UTE 4100-F-RAL9016-G-55	527816455604		
UTE 4100 R Polarweiß glänzend	UTE 4100-R-RAL9010-G-55	527815455504	5...30 °C	
UTE 4100 R Aktivweiß glänzend	UTE 4100-R-RAL9016-G-55	527815455604		
UTE 4100 Rw Polarweiß glänzend	UTE 4100-Rw-RAL9010-G-55	527825455504	5...30 °C	
UTE 4100 Rw Aktivweiß glänzend	UTE 4100-Rw-RAL9016-G-55	527825455604		

* Polarweiß ≈ RAL 9010 | ** Aktivweiß ≈ RAL 9016

UTE 4800 – die smarte Lösung

Mit Uhrenfunktion (programmierbare Schaltzeiten)



Schaltbildarstellung
UTE 4800-R

UTE 4800-R

- Format: 55 x 55 mm
- Polarweiß* glänzend
- Aktivweiß** glänzend
- Regelung der Raumtemperatur
- Einstellung der Temperatur
5 ... 30 °C in 0,5 °C Schritten
- Anzeige 0,1 °C Schritte
- Ausgang Schließer, 10(4) A

UTE 4800-F

- Format: 55 x 55 mm
- Polarweiß* glänzend
- Aktivweiß** glänzend
- Regelung elektrischer Fußbodenheizsysteme
- Einstellung der Temperatur
10 ... 40 °C in 0,5 °C Schritten
- Anzeige 0,1 °C Schritte
- Mit Lastunterbrechung nach EN 50559
- Ausgang Schließer 16(4) A
- Inkl. Fernfühler F 193 720

UTE 4800-Rw

- Format: 55 x 55 mm
- Polarweiß* glänzend
- Aktivweiß** glänzend
- Regelung Raumtemperatur
- Einstellung der Temperatur
5...30 °C in 0,5 °C Schritten
- Anzeige 0,1 °C Schritte
- Ausgang Wechsler,
Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A

UTE 4800 – auf einen Blick

- Nennspannung: AC 230 V
- Hinterleuchtung weiß
- Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung
- Voreingestellte und anpassbare Lifestyle-Zeitprogramme
- Extra Tagesprogramm (z. B. für Feiertage)
- Blockbildung von Schaltzeiten: 7-Tage, 5/2-Tage, alle Tage gleich
- Max. 9 Schaltzeiten pro Tag
- Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht)
- Kurzzeit-Timer (Party) für stundenweise Änderung der Temperatur
- Wiedereinschaltverzögerung z. B. für Brenner
- Anpassung an Ventile stromlos offen (bei R-Variante)
- Ventilschutz (bei R-Variante)
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
- Unbefugtersicherung
- Urlaubsfunktion mit Datumsangabe (von / bis)
- Frostschutz
- Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt
- Auch programmierbar bei abgenommenem Bedienteil
- Energieverbrauchsanzeige (Einschaltzeit * Kosten) für die letzten 2 Tage, letzte Woche, Monat oder Jahr

	Bezeichnung	Artikelnummer	Raumregler	Fussbodenregler
UTE 4800 F Polarweiß glänzend	UTE 4800-F-RAL9010-G-55	527812455504		10...40 °C
UTE 4800 F Aktivweiß glänzend	UTE 4800-F-RAL9016-G-55	527812455604		
UTE 4800 R Polarweiß glänzend	UTE 4800-R-RAL9010-G-55	527810455504	5...30 °C	
UTE 4800 R Aktivweiß glänzend	UTE 4800-R-RAL9016-G-55	527810455604		
UTE 4800 Rw Polarweiß glänzend	UTE 4800-Rw-RAL9010-G-55	527820455504	5...30 °C	
UTE 4800 Rw Aktivweiß glänzend	UTE 4800-Rw-RAL9016-G-55	527820455604		

* Polarweiß ≈ RAL 9010 | ** Aktivweiß ≈ RAL 9016

