

hofe Multifunktionsregal

Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1300 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm, Ausgestattet mit 1 Fachboden, 1 Wannensboden und 1 Paar Reifentraversen, Nutzung beidseitig

Artikelnummer: 243753



Multifunktionsregal

- Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1300 x 400 mm
- Traglasten: Fachboden je 125 kg, Wannensboden 200 kg und Reifentraverse 150 kg
- Ausgestattet mit 1 Fachboden, 1 Wannensboden und 1 Paar Reifentraversen
- Ebenen mit Aufkantung
- Traversen mit abgerundeten Kanten
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp Regal

Regal Ausstattung

1 Fachboden, 1
Wannensboden, 1 Paar

		Reifentraversen
Regaltyp	Multifunktionsregal	Traglast Fachboden 125 kg
Regalsystem	Stecksystem	Traglast Wannenhoden 200 kg
Regalfeld	Grundfeld	Traglast Traversen 150 kg
geeignet für (Branche/Bereich)	Garagen	Oberfläche verzinkt
Nutzung	beidseitig	Böden / Ebenen Ausstattung Aufkantung
Material	Stahl	Traverse Ausstattung abgerundete Kanten
Höhe	1750 mm	Böden / Ebenen höhenverstellbar ja
Breite	1300 mm	Garantie 5 Jahre
Tiefe	400 mm	Anlieferung zerlegt
für Reifendurchmesser	578-600 mm	Gewicht 27,07 kg
Böden- / Ebenentyp	Stahl-, Wannenhoden, Reifentraverse	

Zubehör

243757



Multifunktionsregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1300 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm, Ausgestattet mit 1 Fachboden, 1 Wannenhoden und 1 Paar Reifentraversen, Nutzung beidseitig

Dazu passt auch ...

221142



Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7

222037



Reifenroller, Traglast 120 kg, Ladefläche Ø 630 mm, Ladehöhe 110 mm, Kapazität 8 x Reifen/4 x Komplettträder, Plattform mit Ablagemulde, Gestell in blau, 4 Lenkrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

224257



Reifenmarkierstift, Schreibfarbe weiß, Schaft in orange

235794



Sorbent, Lieferung als Matte, Länge x Breite 240 x 200 mm, Aufnahmekapazität 38 l pro Verpackungseinheit, aus Vlies mit beidseitig offenporiger Oberfläche in dunkelgrau