


## Spark

- Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (>90)
- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %)
- Memory-Funktion
- Leuchtenkopf ist um 330° drehbar, 180° neigbar
- Vielfältig verstellbarer Leuchtenarm



### Technische Daten

Leistung:	12 W
Gewichteter Energieverbrauch:	12 kWh / 1000 h
Spannung:	220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	600 Lumen
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (warmweiss)
Max. Beleuchtungsstärke:	1100 Lux (Messabstand 40 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 90
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 600 mm
Höhe:	max. 540 mm
Leuchtenfuss:	Ø 180 mm
Leuchtenkopf:	Ø 140 mm
Kabellänge:	1.8 m
Nettogewicht:	1.7 kg
Stabilität:	kein Umkippen bei Winkel > 35° zwischen Arm und Tisch
Material:	Zinklegierung, Edelstahl
Verpackung:	braune Verkaufsverpackung mit farbiger Etikette
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F
	Modellkennung: spark00100001

**Artikel-Nummer:** 41-5011.001 weiss

### **Austauschbarkeit**

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

**styro GmbH**  
Industriestrasse 2  
D-91583 Schillingsfürst  
www.styro.de