



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4920 Tischwagen mit Wann



Stahlkonstruktion, geschweißt. Mit 2 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wann

öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk-
und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN
1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere
Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	850
Ladeflächenbreite (mm)	500
Etagenhöhen (mm)	207, 829
Gesamtlänge (mm)	986
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	1065
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	33
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976049205