

MNX PCM 125/100 G



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 125/100 G
Artikelnummer: 6016309
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074038050
E-Nummer:
 Finland: 3421637
 Dänemark: 8212027103
 Italien: 7341030
 Schweden: 2535318
 Norwegen: 2535513

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorrägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	130	130	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	5.1	5.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
 Polyamid

Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 120 °C
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C
Kurzzeit: -40 ... 250 °F
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 125 Montageplatte
 MIN 10 Tragschiene TS 15
 MIV 10 Tragschiene TS 35
 FP A 125/130 Frontplatte
 HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
 FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
 UV Resistenz: UL 508
 Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertifikate:

Germanischer Lloyd (GL)
 Det Norske Veritas
 SGS Fimko
 Europe EN 62208: 2003
 Gost R

