

# KOHLER®



## PERFORM 4500 C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM

### PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz  
Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen  
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt  
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis  
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

**QUAD CLEAN LUFTFILTER** Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

## PERFORM 4500 C5 RCD

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	4
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	7,3
Verbr. 75% (L/h)	1,7
Autonomie 75% (h)	4,3
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	96
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH395_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	277
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,1

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz + Differentialschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	49
Nettogewicht (kg)	61,5

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	49,5
Gewicht (lbs)	63,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	162
Palettengewicht verpackt (kg)	391



## KOHLER®

14 janv.. 24

PERFORM 4500 C5 RCD - PORTABLE POWER – STROMERZEUGER PERFORM

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

### ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter  
Betriebs- und Wartungsanleitung  
BodenbefestigungsfüÙe  
Ergonomische Griffe

### OPTIONEN

<b>STD-FR</b>	Compliant to NF-C15-401
<b>R05M</b>	R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
<b>3499231002575</b>	RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
<b>3499231920039</b>	RKS2 - Wartungssatz für PERFORM 4500 - 5500T - 6500 - 7500T / WELDARC 200 - 220 T inkl. Ölfflasche, Zündkerze und Luftfilter
<b>RH1</b>	RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
<b>RPM</b>	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
<b>RPQ</b>	RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel
<b>3499231001592</b>	RLIFT - Zentraler Hebebügel für PERFORM 4500 - 5500T
<b>3499231920831</b>	GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger
<b>RRB2</b>	Auffangbehälter