

Artikelnummer: 309089

Kurzbeschreibung: Materiaalstandaard, verrijdbaar, manueel, in hoogte verstelbaar van 505-775 mm

Langbeschreibung: Materiaalstandaard, verrijdbaar, manueel, in hoogte verstelbaar van 505-775 mm: Materiaalstandaards voor kunststof bakken, plaatstalenboxen, draadkorven enz. zijn in hoogte verstelbaar en verrijdbaar en scheppen hierdoor een ergonomische werkplek. Profielstalen-/buizenconstructie met plaatstalen platform. Poedercoating in blauw (RAL 5007).

Voorzien van 4 zwenkwielen met TPE-banden (a[~] 75 mm), 2 daarvan met blokkering, naaf met glijlagering. In hoogte verstelbaar in raster van 25 mm.

- hoogteverstelling: 505 - 775 mm
- platform: l 510 x b 410 mm
- neiging platform: 15-° en 30-°
- draagvermogen 150 kg

