

Artikelnummer: 72942

Kurzbeschreibung: Schaarheftafel CR 1000, draagvermogen 1000 kg



Langbeschreibung: Edmolift heftafels C-model: Schaarheftafel C-model, draagvermogen van 200 tot 2000 kg voor prijsbewuste kopers. Voordelig dankzij grote serieproductie. Bewezen kwaliteit in het dagelijkse, 8-uurs gebruik.

Specificaties:

- Hydraulische cilinders met verchroomde zuigerstangen
- PLC-besturing met programmeerbare functies, veiligheidsklasse IP 54
- Stuurspanning 24 VDC
- Bedieningselement voor heffen en dalen met dodemansfunctie, "omhoog-", "omlaag-", noodstopshakelaar met vergrendelingsfunctie, veiligheidsklasse IP 65, kabel voor bedieningselement 3 m lang
- Omlopend veiligheidsframe met afknelfunctie, mechanisch ventiel tegen leidingbreuk in de cilinders, elektromagnetisch ventiel tegen leidingbreuk in de cilinders, inspectiesteunen, overdruk- en daalventiel, daalsnelheid instelbaar, constructie en vervaardiging vlg. EN 1570
- Platform en onderstel in signaalblauw (RAL 5005), scharen of bewegende delen in signaalaranje (RAL 2010)
- Onderhoudsarme glijlagers in de scharen
- Ook geschikt voor putinbouw!

Speciale uitvoeringen, heftafels met dubbele of tandem- schaarconstructie en omvangrijk toebehoren op aanvraag leverbaar!

Model CR 1000

- draagvermogen: 1000 kg
- bouwhoogte: 160 mm, hefhoogte: 600 mm, totale hoogte: 760 mm
- heftijd: ca. 23 sec.
- vermogen: 0,37 kW
- gewicht: ca. 110 kg

