



Ref. 08082
Colour: Black
Couleur: Noir
Door: Solid
Porte: Pleine



Ref. 08086
Colour: Black
Couleur: Noir
Door: Glass
Porte: Vitrée



Ref. 08083
Colour: White
Couleur: Blanc
Door: Solid
Porte: Pleine

PRODUCT DESCRIPTION DESCRIPTION DU PRODUIT

Capacity: 30 liters.
Capacité: 30 litres.

Cooling: Thermoelectric with Peltier system.
Dégivrage: Thermoélectrique avec système Peltier.

Temperature regulating thermostat.
Thermostat régulateur de température.

Internal lighting by LED.
Éclairage intérieur par LED.

Includes two internal trays made of ABS.
Comprend deux plateaux internes en ABS.

CERTIFICATES CERTIFICATS



TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 12,3 kg
Poids

Dimensions: 485 x 385 x 385 mm
Dimensions

Weight with packaging: 13,4 kg
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 550 x 440 x 440 mm
Dimensions avec emballage

ELECTRIC SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Power: 63 W.
Puissance: 63 W.

Voltage / Frequency: 220-240 V / 50 - 60 Hz.
Tension / Fréquence: 220-240 V / 50 - 60 Hz.

Energy consumption: 60 kWh/Year.
Consommation d'énergie: 60 kWh/Année.

Refrigerant: R600a.
Réfrigérant: R600a.

Sound level: 0 dB.
Niveau sonore: 0 dB.

T° medium (room. 25°C approx.): 8-15 °C.
T° moyenne (amb. 25°C environ.): 8-15 °C

Solid door energy category: E.
Catégorie énergétique de la porte pleine: E.

Glass door energy category: D.
Catégorie énergétique de la porte vitrée: D.

SIMPLIFIED PLAN PLAN SIMPLIFIÉ

