

Abbildung kann abweichen

Art.-Nr.: 150717  
**CB-M12-2000-5GM**  
Anschlussleitung



## Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

## Technische Daten


<b>Anschluss</b>	
<b>Anschluss 1</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung
<b>Anschluss 2</b>	
Art des Anschlusses	offenes Ende
<b>Leitungseigenschaften</b>	
Anzahl Adern	5 St.
Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	6 mm
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR

## Mechanische Daten

<b>Klassifikation</b>	
Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss

<b>Anschluss 1</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung



<b>Anschluss 2</b>	
Art des Anschlusses	offenes Ende